

HOLEX**Para rękawic Cut E, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094613 11
GTIN	4062406132477
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

Rękawice wykonane w nowej technologii włókien, **nie zawierają włókien stalowych ani szklanych**. Powlekane pianką nitrylową. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut E. Rękawice odporne na przecięcie zapewniające stopień ochrony przed przecięciem E wykonane w technologii dziewiarskiej 15 Gauge, do zastosowania podczas naprzemiennych czynności, gdy ryzyko przecięcia jest ogromne.

Wykonanie, tekst reklamowy:

Rękawice wykonane w nowej technologii włókien DYTEC®, **nie zawierają włókien stalowych ani szklanych**. Powlekane pianką nitrylową. Öko-Tex Standard 100.

Technologia tkania 15-Gauge umożliwia wykonywanie zmiennych wiążących się z bardzo dużym zagrożeniem zranieniem.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wskazówka, tekst reklamowy:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
rozmiar rękawic	11
Technologia tkania	15G
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388.	4443E
materiał podłoża	DYTEC
powłoka	Pianka nitrylowa
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	czarny / szary
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	E
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe