

Garant**Moduły, rodz. mod.: USB/5V****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928470 USB/5V
GTIN	4062406131753
Klasa artykułu	91P

Opis**Zastosowanie:**

Poniżej opisano wersje naszych gniazdek wtykowych z odpowiednimi typami wtyczek. Zastosowanie w innych krajach określa typ wtyczki.

Niemcy / DE: Typ F

Szwajcaria / CH: Typ J

Włochy / IT: Typ L

Francja / FR: Typ E

Czechy / CZ: Typ E

Wielka Brytania / GB: Typ G

Dania / DK: Typ K

USA / US: Typ B

Pasuje do :

Nr 925885, 927325, 928411–928413, 928421, 928441–928444, 928500 oraz 928510.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

- **W przypadku indywidualnego wyposażania modułów pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej liczby jednostek podziału szyn mediów.**
- **Art. nr 928470 rozm. US110V/1 oraz US110V/2 wolno montować tylko z następującymi modułami: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V_LINK.**

- **Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek lub gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego elektryka.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

jednostki podziału: 1E

opis: Ładowarka USB do akumulatorów ze złączem USB, napięcie wyjściowe 5 V / DC, prąd ładowania maks. 3000 mA.

Typ wtyczki: 2x typ A

Opis techniczny

opis	Ładowarka USB do akumulatorów ze złączem USB, napięcie wyjściowe 5 V / DC, prąd ładowania maks. 3000 mA.
jednostki podziału	1E
Typ wtyczki	2x typ A
szerokość	100 mm
wysokość	137 mm
masa	0,2 kg
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Moduł zasilający do stołów warsztatowych