

Garant GRIDLINE

Cokół o głębokości 26G, Wysokość 50 mm, Szerokość obudowy w G: 24**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958010 24
GTIN	4062406133030
Klasa artykułu	9GG

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową z grupy 92.

Cokół o **wysokości 50 mm.**

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 50 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 24

Pasują do obudowy o głębokości w G: 26

Opis techniczny

szerokość	600 mm
wysokość	50 mm
głębokość	650 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G	24
Pasują do obudowy o głębokości w G	26
Grubość materiału	1,2 mm

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Cokół z wanną ociekową