

 GRIDLINE

Cokół GridLine o głębokości 26G, Wysokość 100 mm, Szerokość obudowy w G: 24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	958015 24
GTIN	4062406133054
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o wysokości 100 mm.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 100 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 24

Pasują do obudowy o głębokości w G: 26

Opis techniczny

wysokość	100 mm
szerokość	600 mm
głębokość	650 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G	24
Pasują do obudowy o głębokości w G	26
Grubość materiału	1,2 mm

Wybór kolorów

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003