

 GRIDLINE**Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 100 mm, Szerokość obudowy w G: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958065 40
GTIN	4062406133115
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o **wysokości 100 mm**, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu) do transportu szaf narzędziowych.

Pasuje do :

Szafki narzędziowe nr 930505–930735.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Ze względów bezpieczeństwa cokół rozm. 24 nie jest dopuszczony do transportu wózkiem widłowym ręcznym.

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 100 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 600 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 40

Pasują do obudowy o głębokości w G: 24

Opis techniczny

głębokość	600 mm
wysokość	100 mm

szerokość	1000 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G	40
Pasują do obudowy o głębokości w G	24
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003