

 GRIDLINE

## Cokół GridLine o głębokości 20G, Wysokość 50 mm, Szerokość obudowy w G: 50



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	958140 50
GTIN	4062406133313
Klasa artykułu	9GI

### Opis

#### Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o wysokości 50 mm.

#### Pasuje do :

Szafy nr 940001–940237; nr 940801–940907; nr 944161, 944163, 944221, 987001.

#### Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 50 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 500 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 50

Pasują do obudowy o głębokości w G: 20

### Opis techniczny

głębokość	500 mm
szerokość	1250 mm
wysokość	50 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G	50
Pasują do obudowy o głębokości w G	20
Grubość materiału	1,2 mm

Wybór kolorów

---

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,  
5018, 5012, 5011, 5005, 3003