

Garant GRIDLINE

Cokół o głębokości 20G, Wysokość 50 mm, Szerokość obudowy w G: 40**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958140 40
GTIN	4062406131807
Klasa artykułu	9GI

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o wysokości 50 mm.

Pasuje do :

Szafy nr 940001 – 940237; nr 940801 – 940907; nr 944161, 944163, 944221, nr 971201 – 971349, nr 987001.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 50 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 40

Pasują do obudowy o głębokości w G: 20

Opis techniczny

szerokość	1000 mm
głębokość	500 mm
wysokość	50 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G	40
Pasują do obudowy o głębokości w G	20

Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Cokół z wanną ociekową