

 GRIDLINE**Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 100 mm, Szerokość obudowy w G: 30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958145 30
GTIN	4062406133344
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o **wysokości 100 mm**, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu) do transportu szaf narzędziowych.

**Pasuje do :**

Szafy nr 940001–940237; nr 940801–940907; nr 944161, 944163, 944221, 987001.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Cokół nr 958145 nie jest dopuszczony do transportu szaf wózkiem widłowym ręcznym.

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 100 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 500 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 30

Pasują do obudowy o głębokości w G: 20

**Opis techniczny**

szerokość	750 mm
wysokość	100 mm
głębokość	500 mm

Pasują do obudowy o głębokości w G	20
Pasują do obudowy o szerokości w G	30
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003