

 GRIDLINE**Cokół GridLine o głębokości 20G, Wysokość 50 mm, Szerokość obudowy w G: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958140 60
GTIN	4062406133320
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o wysokości 50 mm.

Pasuje do :

Szafy nr 940001–940237; nr 940801–940907; nr 944161, 944163, 944221, 987001.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 50 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 500 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 60

Pasują do obudowy o głębokości w G: 20

Opis techniczny

głębokość	500 mm
szerokość	1500 mm
wysokość	50 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G	60
Pasują do obudowy o głębokości w G	20
Grubość materiału	1,2 mm

Wybór kolorów

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003