

 GRIDLINE

## Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 100 mm, Szerokość obudowy w G: 40



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	958145 40
GTIN	4062406133351
Klasa artykułu	9GI

### Opis

#### Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o **wysokości 100 mm**, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu) do transportu szaf narzędziowych.

#### Pasuje do :

Szafy nr 940001–940237; nr 940801–940907; nr 944161, 944163, 944221, 987001.

#### Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

#### wskazówka:

Cokół nr 958145 nie jest dopuszczony do transportu szaf wózkiem widłowym ręcznym.

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 100 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 40

Pasują do obudowy o głębokości w G: 20

### Opis techniczny

wysokość	100 mm
szerokość	1000 mm
głębokość	500 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G	40
Pasują do obudowy o głębokości w G	20
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003