

Garant GRIDLINE

**Zestaw doposażenia zespołu jezdnego, pasują do obudowy o głębokości w G: 24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958480 24
GTIN	4062406133481
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Zespół jezdny GridLine składający się z 2 trawersów z ocynkowanej blachy stalowej. Komplet z zestawem zamontowanych kół i 1 zestawem uchwytów do transportu tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Do przykręcania na szafach GridLine i szafkach narzędziowych.

**Uchwyt do pchania montowany z boku szafki.**

Do późniejszego montażu do szaf GridLine i szaf narzędziowych.

**Pasuje do :**

Szafki narzędziowe nr 930505–930735.

**w dostawie::**

1× poprzeczka z 2 kółkami skrętnymi z hamulcem, 1× poprzeczka z 2 kołami stałymi, 1× zestaw uchwytów do pchania.

**Ważne:**

**Ze względu na niebezpieczeństwo przewrócenia się podczas montażu zestawu kół należy przestrzegać podanej maksymalnej wysokości szaf.**

**W przypadku nośności uwzględnić masę własną szafy / szafy narzędziowej.**

**wskazówka:**

Zespół jezdny pasujący do szaf narzędziowych GridLine o wysokości maks. 1000 mm. Szafy narzędziowe 24 × 24G tylko do wysokości 900 mm. Łączna nośność maksymalna 600 kg.

**Konieczny montaż szuflad z indywidualną blokadą wysuwu jedną ręką.**

wysokość podwozia: 160 mm

głębokość: 600 mm

Ø kółek stałych: 125 mm

Ø kółka skrętnego: 125 mm

Nośność maksymalna: 600 kg

## Opis techniczny

Ø kółka skrętnego	125 mm
Ø kółek stałych	125 mm
głębokość	600 mm
Nośność maksymalna	600 kg
wysokość podwozia	160 mm
Rodzaj produktu	Koła do szafek narzędziowych