

Garant GRIDLINE

Zestaw doposażenia zespołu jezdnego, pasują do obudowy o głębokości w G: 20**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958480 20
GTIN	4062406133474
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Zespół jezdny GridLine składający się z 2 trawersów z ocynkowanej blachy stalowej. Komplet z zestawem zamontowanych kół i 1 zestawem uchwytów do transportu z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Do przykręcania na szafach GridLine i szafkach narzędziowych.

Uchwyt do pchania montowany z boku szafki.

Do późniejszego montażu do szaf GridLine i szaf narzędziowych.

Pasuje do :

Szafy nr 940001 – 940123; nr 940801 – 940863.

w dostawie::

1× poprzeczka z 2 kółkami skrętnymi z hamulcem, 1× poprzeczka z 2 kołami stałymi, 1× zestaw uchwytów do pchania.

Ważne:

Ze względu na niebezpieczeństwo przewrócenia się podczas montażu zestawu kół należy przestrzegać podanej maksymalnej wysokości szaf.

W przypadku nośności uwzględnić masę własną szafy / szafy narzędziowej.

wskazówka:

Zespół jezdny pasujący do szaf GridLine o wysokości maks. 1250 mm. Łączna nośność maksymalna 200 kg. **Wyłącznie do szaf GridLine bez szuflad.**

wysokość podwozia: 160 mm

głębokość: 500 mm

Ø kółek stałych: 125 mm

Ø kółka skrętnego: 125 mm

Nośność maksymalna: 200 kg

Opis techniczny

Ø kółek stałych	125 mm
Ø kółka skrętnego	125 mm
Nośność maksymalna	200 kg
wysokość podwozia	160 mm
głębokość	500 mm
Rodzaj produktu	Koła do szafek narzędziowych