



Akumulatorowa wiertarkowkrętarka bez akumulatora i ładowarki, Typ: 71161264



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070200 71161264
GTIN	4014586889900
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa 2- i 4-biegowa

- Zapewniająca precyzję wiercenia i wkręcania.
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, możliwość obrotu w prawo/lewo.
- Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
- Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z wkładkami softgrip zmniejszającymi zmęczenie w trakcie pracy ciągłej.
- Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom AMPShare 18V ProCore: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższy czas pracy akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw oraz inteligentne zarządzanie akumulatorami zapewniają moc większą o nawet 87% w stosunku do akumulatorów konwencjonalnych.

Zalety:

Opatentowana przekładnia 4-biegowa.

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki. W komplecie uchwyt wiertarski, klips do paska i walizka transportowa. **Bez akumulatora i ładowarki.**

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki oraz zestawy startowe zob. nr 073851 – 073866.

Opis techniczny

Opakowanie	Walizki transportowe
masa	1,2 kg
typowe zastosowanie	Heavy Duty
oznaczenie producenta	ASCM 18 QSW Select
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
maks. prędkość obrotowa na 3. biegu	1400 min ⁻¹
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	700 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	20 Nm
maks. prędkość obrotowa na 4. biegu	2500 min ⁻¹
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	400 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 18V
zakres mocowania uchwyty szybkomocującego	1,5 - 13 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	40 Nm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	drewno
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	Przekładnia 4-biegowa. 18V
USP2	nadaje się do drewna i stali, zakres mocowania

uchwyty szybkoobrotowego
1,5-13, bez akumulatora

Aksesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie
akumulatora FE18 V

073835 FE18