



Akumulatorowe wkrętarko - wiertarki 4-biegowe, Typ: 711SET



Dane zamówienia

Numer katalogowy

070204 711SET

GTIN

Klasa artykułu

03F

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki

- Do precyzyjnego wiercenia i wkręcania.
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, obroty prawe i lewe.
- Solidny, metalowy korpus przekładni zapewnia długą trwałość.
- Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z miękkimi wkładkami zmniejszającymi zmęczenie przy pracy ciągłej.
- Akumulatory litowo-jonowe, pozwalające na duży pobór prądu, z nadzorem poszczególnych ogniw i wskazaniem pojemności.

Akumulatorowa wkrętarka 12V o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem, przekładnią 4-biegową i zdejmowanym uchwytem wiertarskim.

- Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o dużej mocy, bezobsługowy, zapewnia wysoką efektywność energetyczną i trwałość.
- System szybkiej wymiany QuickIN.
- Zdejmowany uchwyt wiertarski wykonany całkowicie z metalu, wytrzymuje wysokie obciążenia w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.
- Do każdej średnicy otworu można dobrać optymalną prędkość dzięki 4-biegowej przekładni, całkowicie metalowej.

- Otwór 6 mm wierceń w metalu na 4.biegu, przy 2 500 obr/min.
- Wysoka moc przy nacinaniu gwintów na 1.biegu.
- Optymalne prędkości obrotowe dla wkręcania wkrętów samowiercących, przy wierceniu wiertłami stopniowymi, albo przy gwintowaniu.
- Zwarty kształt, długość 150 mm (bez uchwytu wiertarskiego).
- Technologia FEIN SafetyCell. Chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o sprawności wyższej o 30 % w porównaniu z silnikami DC i duża stabilność prędkości obrotowej.
- Małe zużycie i trwałość większa nawet 10-krotnie w porównaniu ze standardowymi silnikami DC.
- Opatentowana przekładnia 4-biegowa z załączaniem bezpośrednim, co pozwala na dokręcanie i wiercenie z optymalną prędkością obrotową oraz gwintowanie.

Mechaniczne, 20-stopniowe wyłączenie momentu obrotowego, dodatkowy stopień wiercenia.

Norma:

Wydajna wkrętarka akumulatora 12 V z silnikiem bezszczotkowym, przekładnią 4-biegową i zdejmowanym uchwytem wiertarskim.

- Wydajny i niewymagający konserwacji bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive zapewnia maksymalną efektywność i trwałość.
- System QuickIN do szybkiej wymiany narzędzi.
- Zdejmowany uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu wytrzymuje wysokie obciążenia w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.
- Do każdej średnicy otworu można dobrać optymalną prędkość dzięki 4-biegowej przekładni wykonanej w całości z metalu.
- Opatentowana przekładnia 4-biegowa z przełączaniem bezpośrednim umożliwia silne przykręcanie, wiercenie z optymalną prędkością obrotową oraz gwintowanie.

Zalety:

Opatentowana przekładnia 4-biegowa.

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki.

Bogaty zestaw profesjonalnych gwintowników idealny do obróbki metalu.

- Uchwyt do bitów QuickIN (1/4 cala).
- Adapter do gwintowania otworów QuickIN z 2 tulejkami zaciskowymi.
- Adapter do nasadek QuickIN.
- Głowica kątowna.

wskazówka:

Pasujące zestawy startowe (składające się z akumulatora zapasowego i ładowarki) można znaleźć pod nr 073832 rozm. 9260431701.

Opis techniczny

Opakowanie

Walizki transportowe

oznaczenie producenta	ASCM 12Q SET
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	400 min ⁻¹
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	40 Nm
maks. prędkość obrotowa na 4. biegu	2500 min ⁻¹
typowe zastosowanie	Heavy Duty
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 12 V
maks. prędkość obrotowa na 3. biegu	1400 min ⁻¹
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	700 min ⁻¹
masa	1,3 kg
zakres mocowania uchwytu szybkoobrotowego	1,5 - 13 mm
Napięcie akumulatorów	12 V
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	20 Nm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	drewno
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	12V
USP2	Zakres mocowania uchwytu szybkoobrotowego 1,5-13, w walizce transportowej, odpowiedni do drewna i stali

Akcesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE12 V	073837 FE12
Akumulatorowy zestaw startowy Typ 9260431701	073832 9260431701
Akcesoria do wkrętek ręcznych Quick-In Typ 711301	070208 711301