

**Wiertarka rdzeniowa akumulatorowa, Typ: 71700162****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	076524 71700162
GTIN	4014586889108
Klasa artykułu	03F

**Opis****Wykonanie:**

Mała, mocna 1-biegowa, akumulatorowa, uniwersalna, magnetyczna wiertarka rdzeniowa z bezszczotkowym silnikiem EC. Najwyższa funkcjonalność w pracach mobilnych na miejscu budowy.

- **W celu uzyskania maksymalnej wydajności zalecane jest stosowanie akumulatora FEIN HighPower 5,2 Ah.**
- **Obroty prawe/lewe.**
- **Bardzo cienki magnes stały, wstępnie namagnesowany.**
- **Elastyczność podczas wszystkich mobilnych prac wiertarskich, jak np. wiercenie rdzeniowe, spiralne, gwintowanie otworów, pogłębianie i rozwieranie.**
- **Prosta i wykluczające omyłkową zamianę koncepcja obsługi w polu widzenia użytkownika.**
- **komfortowy wskaźnik siły magnesu,**
- **czujnik przechyłu,**
- **elektroniczna regulacja prędkości obrotowej,**
- **pamięć prędkości obrotowej „Memory Function”.**

**Norma:**

- **akumulator Li-Ion FEIN HighPower**
- **komfortowy wskaźnik magnetycznej siły trzymania**
- **czujnik przechylania**

· **obroty prawe/lewe.**

Mała, mocna 1-biegowa, akumulatorowa, uniwersalna, magnetyczna wiertarka rdzeniowa z bezszczotkowym silnikiem EC. Najwyższa funkcjonalność w pracach mobilnych na miejscu budowy.

**w dostawie::**

AKBU 35 PMQ Select **bez akumulatora, razem z** pompą środka chłodzącego, pasem ściągającym, hakiem do wiórów, kołkiem centrującym, osłoną przed dotykiem, klinem wyciągowym i walizką transportową.

**wskazówka:**

Odpowiedni akumulator jest dostępny opcjonalnie pod nr 073834 FE 18 lub zestaw startowy pod nr 073832 rozm. 9260430701.

Opakowanie: Walizki transportowe

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18V

oznaczenie producenta: AKBU 35 PMQ Select

ID producenta: 71700162

pojemność akumulatora: 2,5 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

maksymalna prędkość obrotowa: 130 - 520 min<sup>-1</sup>

kształt uchwytu narzędziowego: QuickIN / MK2

## Opis techniczny

długość stopy magnetycznej	195 mm
maksymalna prędkość obrotowa	130 - 520 min <sup>-1</sup>
maksymalna Ø rozwiercania	18 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	18 mm
oznaczenie producenta	AKBU 35 PMQ Select
głębokość otworu	Świder rdzeniowy w stali maks. 50 mm
Opakowanie	Walizki transportowe
maksymalna Ø gwintowania w stali	M14
skok roboczy	135 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 18V
kształt uchwytu narzędziowego	QuickIN / MK2
ID producenta	71700162
masa	12,8 kg
wysokość	450 mm

pojemność akumulatora	2,5 Ah
szerokość stopy magnetycznej	70 mm
maksymalna $\varnothing$ pogłębiania	31 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wiertarka

## Akcesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE18 V	073834 FE18
Akumulatorowy zestaw startowy Typ 9260430701	073832 9260430701
Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm $\varnothing$ DC 12 mm	119000 12
Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm $\varnothing$ DC 13 mm	119000 13
Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm $\varnothing$ DC 14 mm	119000 14
Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm $\varnothing$ DC 15 mm	119000 15
Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm $\varnothing$ DC 16 mm	119000 16
Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm $\varnothing$ DC 17 mm	119000 17
Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm $\varnothing$ DC 18 mm	119000 18
Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm $\varnothing$ DC 20 mm	119000 20
Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm $\varnothing$ DC 21 mm	119000 21
Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm $\varnothing$ DC 22 mm	119000 22
	119000 24

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 24 mm

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 25 mm

119000 25

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 26 mm

119000 26

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 28 mm

119000 28

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 30 mm

119000 30

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 32 mm

119000 32

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 35 mm

119000 35

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 36 mm

119000 36

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 38 mm

119000 38

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 40 mm

119000 40

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 43 mm

119000 43

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 45 mm

119000 45

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 50 mm

119000 50

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 52 mm

119000 52

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 55 mm

119000 55

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 60 mm

119000 60

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 62 mm

119000 62

119000 65

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 65 mm

---