



Wkrętarki udarowe akumulatorowe, Typ: 71150664



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074000 71150664
GTIN	4014586887425
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Solidne i **mocne akumulatorowe wkrętarki udarowe** z wytrzymałym **metalowym korpusem przekładni**, mechanizm udarowy wykonany całkowicie z metalu i ergonomiczny **uchwyt środkowy z miękką powłoką**.

Wskazania stanu naładowania akumulatorów, oświetlenie diodowe LED obszaru pracy. Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową. Przy lewych obrotach moment obrotowy większy o 10%. Elektroniczna, 6-stopniowa regulacja momentu obrotowego.

Wersja Select.

- **Uchwyt czworokątny 1/2 cala.**
- **Maks. moment obrotowy 290 Nm.**
- **z interfejsem MultiVolt dla wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN (12-18 V).**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, z walizką transportową.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i akcesoria zob. od nr 073835.

Opakowanie: Walizki transportowe

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Drobny typ E 18 V

oznaczenie producenta: ASCD 18-300 W2

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Napięcie akumulatorów: 12 V
 Napięcie akumulatorów: 18 V
 maksymalny moment obrotowy: 290 Nm

Opis techniczny

wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
liczba uderzeń	0 - 3400 min ⁻¹
masa	1 kg
Napięcie akumulatorów	12 V
Napięcie akumulatorów	18 V
Opakowanie	Walizki transportowe
oznaczenie producenta	ASCD 18-300 W2
maks. wibracje wg EN	6 m/s ²
maksymalny moment obrotowy	290 Nm
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokątem zewnętrznym
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Drobny typ E 18 V
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maksymalna Ø śrub (8,8 – 12,9)	M18
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wkrętarka

Akcesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE12 V	073835 FE12
--	-------------

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE12 V	073837 FE12
--	-------------

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie
akumulatora FE18 V

073835 FE18

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie
akumulatora FE18 V

073837 FE18