



## SuperCut akumulatorowa, Typ: 7129276SET



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077805 7129276SET
GTIN	4014586884301
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

Wiodące na rynku narzędzia oscylacyjne o trzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji, z **uchwytem narzędziowym Starlock** (poprawione przenoszenie siły zapewnia wydajność wyższą o maks. 35%).

- **Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).**
- **Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalne dostosowanie do rodzaju pracy.**
- **Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni oraz stosowanie łożysk kulkowych i igiełkowych.**
- **Optymalny komfort pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji z wkładkami Softgrip oraz niewielkiej masie.**

**SuperCut** – wydajna szlifierka oscylacyjna, gwarantująca płynną pracę, do zastosowań profesjonalnych.

- **Szybki ruch oscylacyjny: 2 × 2,0 stopień kąta amplitudy.**
- **System antywibracyjny wraz z silnikiem samonośnym (odizolowanie obudowy).**

Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa z **bezszcotkowym silnikiem EC**.

Elektronarzędzie akumulatorowe najnowszej generacji o mocy takiej samej, jak przy zasilaniu z sieci.

#### Norma:

**SuperCut** – wydajna szlifierka oscylacyjna, gwarantująca płynną pracę, do zastosowań profesjonalnych.

- **Niemal nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).**
- **Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalną pracę.**
- **Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni i konsekwentnemu stosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych.**
- **Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji z miękkimi w dotyku wkładkami i niewielkiej masie.**

**w dostawie::**

Ładowarka, walizka transportowa.

**wskazówka:**

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki zob. od nr 073835 i 073845.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18 V

oznaczenie producenta: AFSC 18 QSL

pojemność akumulatora: 6 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

uchwyty narzędziowe: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

liczba drgań: 10000 - 19500 min<sup>-1</sup>

Kąt wychylenia: 4 stopni

**Opis techniczny**

oznaczenie producenta	AFSC 18 QSL
masa	1,8 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
liczba drgań	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
pojemność akumulatora	6 Ah
uchwyty narzędziowe	StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
wymiar krążka ściernego	80 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Kąt wychylenia	4 stopni
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 18 V
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne

## Akcesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE18 V	073834 FE18
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073835 FE18
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073837 FE18
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE18 V	073838 FE18
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE18_E V	073838 FE18_E
Ładowarki akumulatorów Typ FE80	073845 FE80