



Otwornice bimetalne Power Change Plus, średnica: 32mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	589790 32
GTIN	3165140949767
Klasa artykułu	54B

Opis

Wykonanie:

Bimetalowa otwornica z HSS charakteryzująca się ekstremalną odpornością i długą trwałością. **Uzębienie progresywne** zapewnia szybkie cięcie i bardzo dobre wyrzucanie wiórów. System **Power Change Plus** umożliwia szybką wymianę otwornicy bez użycia narzędzi. Maksymalna głębokość skrawania dla wszystkich rozmiarów **44 mm**.

Zastosowanie:

Na maszynach stacjonarnych i ręcznych. Nadają się do wszystkich materiałów jak np. stal węglowa, aluminium, stal stopowa i drewno.

Zalecenie:

Jakość cięcia zależy od właściwej prędkości obrotowej i temperatury. Zastosowanie oleju do obróbki skrawaniem. np. nr 084205 rozm. 0,25, przedłuży trwałość i umożliwia większą wydajność.

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa w stali INOX	140 min ⁻¹
średnica	32 mm
zalecana prędkość obrotowa w aluminium	410 min ⁻¹

zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej	275 min ⁻¹
Seria	Power Change Plus
liczba zębów na cal	4-5
do obróbki	ceramiczne
do obróbki	Aluminiowe
do obróbki	ze stali stopowej, zestaw
do obróbki	drewno
maksymalna głębokość cięcia	44 mm
Rodzaj produktu	Otwornice