



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 2-biegowe, Typ: 7113226H1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070205 7113226H1
GTIN	2050002046511
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki

- Do precyzyjnego wiercenia i wkręcania.
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, obroty prawe i lewe.
- Solidny, metalowy korpus przekładni zapewnia długą trwałość.
- Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z miękkimi wkładkami zmniejszającymi zmęczenie przy pracy ciągłej.
- Akumulatory litowo-jonowe, pozwalające na duży pobór prądu, z nadzorem poszczególnych ogniw i wskazaniem pojemności.

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2-biegowa z silnikiem bezszczotkowym.

- niemal bezobsługowy silnik POWER-Drive EC o wysokim momencie obrotowym, z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym,
- mechaniczna regulacja momentu obrotowego, 22-stopniowa, dodatkowy stopień do wiercenia.

Norma:

- wiertarko-wkrętarka 2-biegowa
- krótka konstrukcja 180 mm
- elektroniczna regulacja liczby obrotów zapewnia łagodne i pewne nawiercanie i przykręcanie. Obroty prawe i lewe

· **solidny, metalowy korpus przekładni zapewnia dużą trwałość.**

w dostawie::

W komplecie uchwyt wiertarski, klips do paska, walizka transportowa i ładowarka.

wskazówka:

Pasujące zestawy startowe zastępczych akumulatorów i ładowarek znajdują Państwo pod nr 073832 i dalszymi.

Opakowanie: Walizki transportowe

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18V

oznaczenie producenta: ABS 18QC

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 3 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

maks. moment obrotowy w materiałach miękkich: 32 Nm

Opis techniczny

zakres mocowania uchwytu szybkoobrotowego	1,5 - 13 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	50 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
masa	1,7 kg
pojemność akumulatora	3 Ah
typowe zastosowanie	Strong
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	450 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 18V
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	32 Nm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2000 min ⁻¹
oznaczenie producenta	ABS 18QC
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 Nm
Opakowanie	Walizki transportowe
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wkrętarka

Akcesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073837 FE18
Akumulatorowy zestaw startowy Typ 9260430701	073832 9260430701
Akumulatorowy zestaw startowy Typ 9260431401	073832 9260431401
Ładowarki akumulatorów Typ FE80	073845 FE80