

KÄRCHER**Odkurzacze, do pracy na mokro i na sucho, oznaczenie producenta:
NT75APMETC****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Klasa artykułu	07C

Opis**Wykonanie:**

uniwersalne **odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho**, o dużej wydajności ssania. Zwarta konstrukcja. Wąż i uchwyt wyposażenia znajdują się na odkurzaczu. **Automatyczne wyłączenie** po osiągnięciu maksymalnej wysokości napełnienia zbiornika.

- **umieszczony u góry duży płaski filtr fałdowy ECO umożliwia pracę na sucho i na mokro bez wyjmowania filtra,**
- **automatyczny system oczyszczania filtra Tact umożliwia pracę bez przerw przy niskich kosztach eksploatacji i długiej trwałości filtra,**
- **dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu można wygodnie przełączać programy odkurzania,**
- **wytrzymały pojemnik o pojemności 30 l ze zderzakiem i metalowymi kółkami zwrotnymi.**
- **z przechylnym podwoziem TC i łatwą możliwością mocowania węża i rury ssącej.**
- **profesjonalny odkurzacz przemysłowy z 2 silnikami i zbiornikiem ze stali stopowej.**
- **prawie stała wydajność ssania dzięki efektywnemu, półautomatycznemu oczyszczaniu filtra AP przez ręcznie włączane uderzenie powietrza.**

w dostawie::

Wąż ssący z kolanem, metalowa rura ssąca 2x0,5 m, dysza do posadzki i szczelin, składana, papierowy, płaski filtr fałdowy albo filtr papierowy. Z węzłem spustowym do cieczy.

wskazówka:

Do olejów i mediów zawierających olej zastosować odkurzacz przemysłowy nr 078522.

pobór mocy: 2760 W

pojemność zbiornika: 75 l

średnica nominalna przyłącza: DN 40 mm

długość: 700 mm

szerokość: 505 mm

wysokość: 995 mm

Opis techniczny

masa	26,5 kg
wysokość	995 mm
oznaczenie producenta	NT75APMETC
poziom natężenia dźwięku przy pracy	73 dB(A)
szerokość	505 mm
długość	700 mm
pobór mocy	2760 W
wydajność objętościowa powietrza	2x74 l/s
pojemność zbiornika	75 l
długość przewodu	10 m
średnica nominalna przyłącza	DN 40 mm
Oczyszczanie filtra	Półautomatyczne oczyszczanie filtra ApClean
klasa zapylenia - odkurzacza	L
liczba turbin	2
podciśnienie	254 mbar
długość węża ssącego	4 m
cechy szczególne	Zbiornik ze stali stopowej, przechyłne podwozie
System filtrów	Filtry fałdowe płaskie

Akcesoria

Zestaw do wiórów, olejoodporny średnica nominalna przyłącza DN40	078526 DN40
Dysze gumowe ukośnie ścięte średnica nominalna przyłącza DN40	078527 DN40
Dysze do szczelin, wąskie, 13 mm średnica nominalna przyłącza DN40	078528 DN40
Filtry fałdowe płaskie pasują do odkurzaczy typu NT65	072809 NT65
Zestawy worków, 5-elem. pasują do odkurzaczy typu NT65	072808 NT65