

Garant**Tulejka redukcyjna z chłodzeniem, Ø 20 mm, Ø mocowania D1: 6mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	302155 6
GTIN	4045197732668
Klasa artykułu	31G

Opis

Wykonanie:

Ze szczelinami kanalików chłodziwa.

Zastosowanie:

- Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
- Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
- Najwyższy moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania w porównaniu z mocowaniem bezpośrednim.
- Dokładność ruchu obrotowego $\pm 5 \mu\text{m}$ (dokładność systemu przy $3 \times D$).
- Dokładność ruchu obrotowego $\pm 2 \mu\text{m}$ (dla tulejki redukcyjnej).
- Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

Pasuje do:

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe o Ø chwytu 20 mm.

Opis techniczny

Ø D	20 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 20 mm
dokładność ruchu obrotowego systemu	5 μm
Rodzaj produktu	Tulejki redukcyjne

