

Mitutoyo**Głębokościomierz cyfrowy AOS z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418711 200
GTIN	4946368688527
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

w dostawie::

z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497080 i 497100.

Opis techniczny

przekrój szyny pomiarowej	16×3,5 mm
Kalibracja	A1
złącze	Złącze USB
złącze	złącze Digimatic
odczyt	0,01 mm
długość mostka	100 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii

Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
norma	ISO 13385
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	Etui
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym	metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Rodzaj produktu	Głębokościomierze

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D2	497100 D2
Przewód przyłączeniowy Typ D2	497080 D2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ USB2	497100 USB2
Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 180 mm	418744 180
Przewód przyłączeniowy Typ USB2	497080 USB2
Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 320 mm	418744 320
Przewód przyłączeniowy Typ D1	497080 D1
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D1	497100 D1
Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 260 mm	418744 260
Nadajnik Typ S1	498966 S1

