

Mahr**Cyfrowy mikrometr z wymiennymi końcówkami pomiarowymi, Zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421321 0-25
GTIN	4059192063702
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Mikrometry zewnętrzne z **nieobracającym się** wrzecionem i możliwością **szybkiej wymiany trzpieni pomiarowych**. **Skok wrzeciona 5 mm na obrót** skraca czas regulacji. **Cyfry o wysokości 10 mm** wyświetlane na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiającą pewny odczyt. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Dzięki wygodnemu wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi operator rozpoznaje, czy i w jakim stopniu detal mieści się w granicach tolerancji.

Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisków sterujących.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081560, typ CR2032.
6 par wymiennych trzpieni pomiarowych:

- **płaskie powierzchnie pomiarowe Ø 6,5 mm,**
- **talerzykowe powierzchnie pomiarowe o Ø 11,3 mm,**
- **zredukowane powierzchnie pomiarowe o Ø 2 mm,**

- baryłkowane powierzchnie pomiarowe \varnothing 7 mm,
- ostrza \varnothing 0,75 \times 7 mm,
- stożek 60° \varnothing 0,5–5,5 mm.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.

Opis techniczny

odczyt	0,001 mm
\varnothing wrzeciona	6,5 mm
granica błędu	4 μ m
skok wrzeciona	5 mm
liczba końcówek pomiarowych	6
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
odczyt	0,00005 cal
Liczba dołączonych baterii	1
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	10 mm
Kalibracja	B1
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

022000 25

Kalibracja Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego
maks. zakres pomiarowy 25 mm

Kalibracja DAKKSMikrometr zewnętrzny bez wzorca
nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm

022010 100

Akcesoria

Przewód przyłączeniowy dwukierunkowy z przyciskiem
danych Typ USB2

498941 USB2

Przewód przyłączeniowy dwukierunkowy z przyciskiem
danych Typ D2

498941 D2