

**Mitutoyo****Cyfrowy mikrometr kabłąkowy z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 0-30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421590 0-30
GTIN	4946368736693
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Dokładność większa niż wymagana przez **DIN 863. Wł./Wył., Origin (ustawienie podstawowe), Zero/ABS** (do zerowania w dowolnej pozycji), **Hold/Data** (zapis wyniku pomiaru lub transmisja danych).

**Opis:**

- **skok wrzeciona 10 mm na obrót skraca czas regulacji,**
- **nieobracające się wrzeciono nie uszkadza mierzonych powierzchni,**
- **układ pomiarów bezwzględnych. Nie trzeba zerować po włączeniu. Unika się nieprawidłowości pomiaru.**

**w dostawie::**

Wraz z 1 baterią nr 081560 rozm. 357. 1 wzorzec nastawczy od rozm. 25–55.

**Wyp. dodatkowe:**

przewód do transmisji danych nr 497445.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 65

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe nastawienie punktu zerowego

Kalibracja: B1

odczyt: 0,001 mm

granica błędów: 2 µm

Ø wrzeciona: 6,35 mm

skok wrzeciona: 10 mm

## Opis techniczny

odczyt	0,001 mm
granica błędu	2 µm
Kalibracja	B1
skok wrzeciona	10 mm
zakres pomiarowy	0 - 30 mm
liczba baterii	1
Seria	QuickMike
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
Ø wrzeciona	6,35 mm
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 65
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe nastawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik

## Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100