

Mitutoyo**Cyfrowy mikrometr z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 50-80mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	421590 50-80
GTIN	4946368736716
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Dokładność większa niż wymagana przez **DIN 863. Wł./Wył., Origin (ustawienie podstawowe), Zero/ABS** (do zerowania w dowolnej pozycji), **Hold/Data** (zapis wyniku pomiaru lub transmisja danych).

Opis:

- **skok wrzeciona 10 mm na obrót skraca czas pomiaru,**
- **nieobracające się wrzeciono nie uszkadza mierzonych powierzchni,**
- **układ pomiarów bezwzględnych. Nie trzeba zerować po włączeniu. Unika się nieprawidłowości pomiaru.**

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 rozm. 357. 1 wzorzec nastawczy od rozm. 25–55.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497445.

Opis techniczny

granica błędu	3 µm
zakres pomiarowy	50 - 80 mm
odczyt	0,001 mm

Ø wrzeciona	6,35 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Kalibracja	B2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Seria	QuickMike
skok wrzeciona	10 mm
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe nastawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja Mikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100
Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100

Akcesoria

Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D2	497445 D2
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D1	497445 D1
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357