

Mahr**Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Do powierzchni wypukłych, Zakres pomiarowy: 25-50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421683 25-50
GTIN	4059192058692
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z **cyframi o wielkości 10 mm** wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiającą pewny odczyt. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Dzięki wygodnemu **wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi** operator rozpoznaje, czy i w jakim stopniu detal mieści się w granicach tolerancji.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 1 wzorzec nastawczy od wielk. 25–50.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.

norma: norma zakładowa

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C

stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: Stabilny pojemnik

Kalibracja: B1

Kalibracja: B2

odczyt: 0,001 mm

odczyt: 0,00005 cal

skok wrzeciona: 0,5 mm

granica błędu: 4 µm

Opis techniczny

odczyt	0,001 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
Kalibracja	B1
Kalibracja	B2
liczba baterii	1
granica błędu	4 µm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	10 mm
odczyt	0,00005 cal
skok wrzeciona	0,5 mm
norma	norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
przełączalny odczyt	mm / cale