

Garant**Tool24 Smartline - szafa pionowa z uchwytami narzędziowymi, do uchwytów narzędziowych typu: HSK100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	979101 HSK100
GTIN	4062406134082
Klasa artykułu	9SA

Opis**Wykonanie:**

Elastyczny system wydawania towarów do przechowywania, wydawania i zarządzania narzędziami do skrawania i montażu, przyrządami pomiarowymi, artykułami BHP i ogromną ilością artykułów zużywalnych. Systemy typu Master można rozbudować o opcjonalne szafki (system Slave). Dzięki indywidualnie zamawianym pakietom oprogramowania systemy są idealnie dopasowane do potrzeb użytkownika.

Wysuwane moduły są prowadzone po posadzce i wyposażone w centralny zamek (do wykorzystania jako odblokowanie awaryjne). Cynkowane ogniowo ramy modułów są czołowo perforowane co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, szyn nośnych, półek korytkowych i blach perforowanych. Moduły pionowe są wyposażone w pojedyncze zabezpieczenie wysuwu. Wysuwane ramy otwierają się automatycznie. Zapewnia to szybki dostęp do narzędzi.

- **Magazynowanie wstępnie ustawionych narzędzi.**
- **Wymagany jest system główny Tool24 Smartline. Łatwe podłączenie do systemu głównego.**
- **Możliwość zamówienia w 14 różnych konfiguracjach (dla różnych opravek narzędzi, takich jak SK, VDI, C i HSK).**
- **Zawiera 24 szyny nośne.**

- **Mocowania nadają się do uchwytów narzędzi, szyn nośnych, półek i perforowanych paneli narzędziowych.**
- **Bezpieczne obciążenie robocze na wysuwaną ramę: 600 kg.**
- **Maksymalne obciążenie szafy pionowej: 2400 kg.**
- **System zamków do odblokowania awaryjnego.**

Zastosowanie:

Automatyczny system wydawania towarów do przechowywania i zarządzania narzędziami i akcesoriami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, moduły wysuwane – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Szafy pionowe stawiają zwiększone wymagania wobec podłoża, ponieważ wysuwy są prowadzone bezpośrednio po posadzce! Klient musi koniecznie spełnić następujące warunki w miejscu ustawienia:

- **Tolerancja płaskości wg DIN 18202 dla podłóg wykończonych.**
- **Odchylenie kątowe maks. 2 mm na 1 metrze długości pomiaru.**
- **Podłoże musi mieć wystarczającą nośność.**
- **Podłoże gładkie.**

Szafy pionowe, przystosowane do mocowania w podłożu lub na ścianach, muszą być koniecznie zabezpieczone przed przewróceniem się.

Te szafy pionowe mogą być używane tylko w połączeniu z systemem Master Tool24 Smartline nr 979001 S11M lub nr 979001 S11M-EN, systemem Master Tool24 PickOne nr 979201 DE lub nr 979211 EN oraz systemem Master Tool24 Locker nr 979300 DE lub nr 979310 EN.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki pionowej: 600 kg

wysokość: 2000 mm

szerokość: 717 mm

głębokość: 750 mm

półka pionowa z szufladami o szerokości: 155 mm

wysokość użytkowa wysuwanych modułów: 1750 mm

liczba modułów: 4

Opis techniczny

wysokość	2000 mm
masa	320 kg
liczba modułów	4
wysokość użytkowa wysuwanych modułów	1750 mm
Nośność półki pionowej	600 kg
Liczba modułów narzędziowych nr 970130	24

głębokość	750 mm
liczba uchwytów narzędziowych	120
szerokość	717 mm
półka pionowa z szufladami o szerokości	155 mm
odstęp osiowy A	127 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	2400 kg
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	System wydawania towarów