

Mahr**Cyfrowy mikrometr Do pomiarów rowków, Zakres pomiarowy: 50-75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421685 50-75
GTIN	4059192058586
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z **cyframi o wielkości 10 mm** wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiającą pewny odczyt. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Dzięki wygodnemu **wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi** operator rozpoznaje, czy i w jakim stopniu detal mieści się w granicach tolerancji. Wrzecziono nieobracające się. **QUICK DRIVE o skoku wrzecziona 5 mm** na obrót.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 1 wzorzec nastawczy od wielk. 25–50.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.

Opis techniczny

odczyt	0,00005 cal
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	10 mm
Liczba dołączonych baterii	1
odczyt	0,001 mm

granica błędu	5 µm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Kalibracja	B2
skok wrzeciona	5 mm
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
przełączalny odczyt	mm / cale
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja Mikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100
Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100