

Garant**Tool24 PickOne – Mastersystem EN, Liczba półek: 640****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	979211 640
GTIN	4062406134136
Klasa artykułu	9SA

Opis**Wykonanie:**

System wydawania towarów z innowacyjnym systemem bębnowym w celu zapewnienia bezpiecznego pobrania każdego artykułu. Bardzo szybkie pobieranie towarów dzięki krótkim czasom dostępu, samootwierającej się półce i sygnałowi optycznemu na odpowiedniej półce. Bęben Tool24 PickOne jest dostępny z 4 różnymi wielkościami półek jako konfiguracja standardowa. Nośność wynosi ponad 1000 kg i jest zaprojektowana specjalnie do zastosowania w przemyśle. Elastyczne umieszczenie ekranu dotykowego dzięki obustronnie wbudowanym ścianom perforowanym.

System Master można dowolnie rozszerzać o kolejne systemy Slave i łączyć ze wszystkimi wariantami sprzętowymi Tool24. Maksymalna liczba miejsc przechowywania, idealny do wydawania artykułów o małej pojemności, np. płytek skrawających.

w dostawie::

Ekran dotykowy 22 cale, skaner kodów kreskowych, komputer z oprogramowaniem Basic, **system operacyjny w jęz. angielskim.**

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, fronty – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Bęben Tool24 PickOne można indywidualnie konfigurować z 4 różnymi wielkościami półek w zależności od portfolio wydawanych artykułów. Zapytaj doradcę.

Dane dotyczące masy nie uwzględniają PC i monitora.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1080 mm

głębokość: 875 mm

Liczba przegródek A: 640

nośność przegrody: 2 kg

masa: 275 kg

Opis techniczny

Liczba przegródek A	640
wysokość	2000 mm
szerokość	1080 mm
masa	275 kg
głębokość	875 mm
nośność przegrody	2 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	System wydawania towarów