

ALZMETALL
we drive productivity**Wiertarka stołowa ALZTRONIC, maksymalna Ø wierconych otworów w stali:
6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

076563 6

GTIN

2050002043503

Klasa artykułu

03P

Opis**Wykonanie:**

Wysokoobrotowa, trwała i precyzyjna wiertarka stołowa. Wyświetlacz Multi-touch z odporną na zarysowania szklaną powierzchnią dla optymalnej czytelności. Jednoznaczne i przejrzyste oznakowanie za pomocą piktogramów na wyświetlaczu. Cyfrowe wskazanie głębokości wiercenia z określeniem punktu zerowego.

Wyposażenie seryjne:

- **5-calowy wyświetlacz TFT LCD z funkcją dotykową: Ręczne wprowadzanie wartości zadanej liczby obrotów wrzeciona, wskazania rzeczywistej wartości prędkości obrotowej, zintegrowany wskaźnik głębokości wiercenia z dotykowym wprowadzaniem punktu zerowego, wirtualna skala głębokości wiercenia na wyświetlaczu, wskazania stanu maszyny i wskaźniki ostrzegawcze na wyświetlaczu, informacje serwisowe, dostępne języki obsługi do wyboru: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.**
- **Silnik prądu przemiennego 230 V, 50 Hz.**
- **Wtyczka przyłączeniowa w stanie zmontowanym, długość kabla 3 m.**
- **Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej za pomocą potencjometru.**
- **Trzy oddzielne przyciski: obroty prawe – obroty lewe – stop (zatrzymanie wrzeciona funkcją hamowania).**
- **Zabezpieczenie wrzeciona z zabezpieczeniem elektrycznym.**
- **Przycisk grzybkowy (blokowany) zatrzymania awaryjnego.**

- **Wyłącznik główny, zamykany.**
- **Lakier: Lakier strukturalny DD biały sygnałowy RAL 9003, PANTONE 7545c, czarny.**

Głowica wiertarska o regulowanej wysokości i z możliwością przechyłu.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

wskazówka:

Inne wiertarki stołowe i opcjonalne wyposażenie jak np. lampa maszynowa LED, komputer technologiczny itd. dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

Odstęp rowków teowych	80 mm
maksymalna \varnothing wierconych otworów w stali	6 mm
pobór mocy	700 W
maksymalna \varnothing gwintowania w stali	M6
masa	64 kg
regulacja wysokości głowicy wiertarskiej	kółko ręczne
wysięg	200 mm
uchwyty narzędziowe	B16
\varnothing kolumny	50 mm
posuw	ręcznie
maksymalna prędkość obrotowa	700 - 10000 min ⁻¹
odległość od wrzeciona do płyty podstawy maks.	250 mm
oznaczenie producenta	ALZTRONIC i6
liczba rowków teowych	2
wysokość użytkowa płyty podstawy	240 mm
odległość od wrzeciona do płyty podstawy min.	110 mm
wymiar nominalny rowka teowego	12 mm
skok wrzeciona	40 mm
szerokość użytkowa płyty podstawy	300 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP	IP 54

Rodzaj produktu

Wiertarka