



Akumulatorowa, udarowa wiertarko-wkrętarka bez akumulatora i ładowarki, Typ: GSB1860PRO



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 070113 GSB1860PRO |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 03B |

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.

- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.**
- **Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.**
- **Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).**
- **Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**
- **Szybkomocujący uchwyt wiertarski.**

Z **bezsztotkowym silnikiem EC.**

KickBackControl z automatycznym rozłączeniem w przypadku zablokowania oraz jedynym w swoim rodzaju sprzęgłem precyzyjnym. GSB1890C), dzięki czemu optymalnie nadaje się do pracy w ciasnych miejscach. Możliwe wyposażenie w moduł Connectivity. Z hamulcem silnika.

Zalety:

Bardzo mała długość główki wynosząca jedynie 184 mm.

w dostawie::

Bez akumulatora, bez ładowarki i z L-BOXX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i 073866.

Opis techniczny

| | |
|--|----------------------------|
| Napięcie akumulatorów | 18 V |
| oznaczenie producenta | GSB 18V-60C |
| typowe zastosowanie | Strong |
| maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm |
| maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1900 min ⁻¹ |
| maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN | 2,5 m/s ² |
| maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 10 mm |
| maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 60 Nm |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V |
| zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 - 13 mm |
| masa | 1,8 kg |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) |
| konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy |
| maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 38 mm |
| maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 - 600 min ⁻¹ |
| maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 31 Nm |
| maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN | 8 m/s ² |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora |
| nadaje się do materiału | stal |
| nadaje się do materiału | kamień |
| nadaje się do materiału | Beton |
| nadaje się do materiału | drewno |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| nadaje się do materiału | Mur |
| Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka udarowa |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Akumulatorowy zestaw startowyProCore typ akumulatora, napięcie C18 V | 073863 C18 |
| Akumulator litowo-jonowyProCore typ akumulatora, napięcie C18 V | 073856 C18 |