



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe ProCORE, ID producenta: GSB1860PRO



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070112 GSB1860PRO
GTIN	3165140951432
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.

- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.**
- **Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.**
- **Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).**
- **Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**
- **Szybkomocujący uchwyt wiertarski.**

Z **bezsztotkowym silnikiem EC.**

KickBack-Control z automatycznym rozłączeniem w przypadku zablokowania oraz jedynym w swoim rodzaju sprzęgłem precyzyjnym. Zwarta konstrukcja, bardzo krótka główka (zaledwie 184 mm) umożliwia idealną obsługę (roz. GSB1860PC), dzięki czemu optymalnie nadaje się do pracy w ciasnych miejscach. Możliwe doposażenie w moduł Connectivity.

w dostawie::

W komplecie **2 akumulatory litowo-jonowe ProCORE 18 V 4,0 Ah**, ładowarka i L-BOXX.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i dalsze oraz 073866 i dalsze

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
 odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V
 oznaczenie producenta: GSB 18V-60C
 pojemność akumulatora: 4 A·h
 Napięcie akumulatorów: 18 V
 konstrukcja silnika: Silnik bezszczotkowy
 maks. moment obrotowy w materiałach miękkich: 31 N·m
 maks. moment obrotowy w materiałach twardych: 60 N·m

Opis techniczny

maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 N·m
Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia uderowego wg EN	2,5 m/s ²
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 600 min ⁻¹
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
zakres mocowania uchwytu szybko mocującego	1,5 - 13 mm
masa	1,8 kg
maksymalne drgania z funkcją wiercenia uderowego wg EN	8 m/s ²
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	38 mm
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	10 mm
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	31 N·m
oznaczenie producenta	GSB 18V-60C
typowe zastosowanie	Strong
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1900 min ⁻¹
pojemność akumulatora	4 A·h
Liczba dołączonych akumulatorów	2

rodzaj akumulatora

litowo-jonowy

AkcesoriaAkumulator litowo-jonowy ProCore typ akumulatora,
napięcie C18 V

073856 C18

Akumulatorowy zestaw startowy ProCore typ akumulatora,
napięcie C18 V

073863 C18