

**Garant****Drabiny regałowe przesuwne, liczba stopni: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	935800 13
GTIN	4062406134242
Klasa artykułu	91B

**Opis****Wykonanie:**

Drabiny przesuwne do montażu na regałach. Gdy drabina nie jest używana, można ją przymocować do systemu regałów, aby zaoszczędzić miejsce. Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. W komplecie uchwyt Easyfix. Z 2 samoblokującymi się rolkami hamującymi, Ø 80 mm. Płynny ruch mechanizmu jeźdnego w górnej części.

**Powłoka lakiernicza:**

Słupki - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Każda drabina **wykonywana na zlecenie. Zawsze należy podać maksymalną wysokość zawieszenia w pionie.**

długość drabiny: 3,5 m

wysokość robocza około: 4,4 m

maksymalna wysokość zawieszenia: 3,67 m

całkowita wysokość regału: 3000 mm

dolna szerokość zewnętrzna: 0,6 m

wysięg: 1,4 m

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość zawieszenia	3,67 m
masa	13,24 kg
długość drabiny	3,5 m
dolna szerokość zewnętrzna	0,6 m
ilość stopni	13
wysokość wzdłużnic	25 mm
Szerokość belki	73 mm
wysokość stopni	235 mm
wysięg	1,4 m
wysokość robocza około	4,4 m
całkowita wysokość regału	3000 mm
Rodzaj produktu	Drabina regałowa

## Akcesoria

Rura aluminiowa eloksalowana, dł. 3000 mm Typ 1	935810 1
Uchwyt z ogranicznikiem krańcowym Typ L	935812 L
Nakładki antypoślizgowe GripStep pasuje do drabin o wielkości 13	935820 13
Uchwyt pośredni do rury aluminiowej Typ 1	935811 1
Uchwyt z ogranicznikiem krańcowym Typ R	935812 R