

**Garant****Drabiny regałowe przesuwne, liczba stopni: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	935800 11
GTIN	4062406134235
Klasa artykułu	91B

**Opis****Wykonanie:**

Drabiny przesuwne do montażu na regałach. Gdy drabina nie jest używana, można ją przymocować do systemu regałów, aby zaoszczędzić miejsce. Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. W komplecie uchwyt Easyfix. Z 2 samoblokującymi się rolkami hamującymi, Ø 80 mm. Płynny ruch mechanizmu jeźdnego w górnej części.

**Powłoka lakiernicza:**

Słupki - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Każda drabina **wykonywana na zlecenie. Zawsze należy podać maksymalną wysokość zawieszenia w pionie.**

długość drabiny: 2,95 m

wysokość robocza około: 3,95 m

maksymalna wysokość zawieszenia: 3,11 m

całkowita wysokość regału: 3000 mm

dolna szerokość zewnętrzna: 0,6 m

wysięg: 1,2 m

**Opis techniczny**

długość drabiny	2,95 m
masa	11,5 kg
dolna szerokość zewnętrzna	0,6 m
maksymalna wysokość zawieszenia	3,11 m
ilość stopni	11
wysokość wzdłużnic	25 mm
wysokość stopni	235 mm
Szerokość belki	73 mm
wysięg	1,2 m
wysokość robocza około	3,95 m
całkowita wysokość regału	3000 mm
Rodzaj produktu	Drabina regałowa

## Akcesoria

Uchwyt z ogranicznikiem krańcowym Typ R	935812 R
Uchwyt z ogranicznikiem krańcowym Typ L	935812 L
Nakładki antypoślizgowe GripStep pasuje do drabin o wielkości 11	935820 11
Uchwyt pośredni do rury aluminiowej Typ 1	935811 1
Rura aluminiowa eloksalowana, dł. 3000 mm Typ 1	935810 1