



Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips® Z izolacją VDE, KW, długość całkowita: 125mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	726653 125
GTIN	4003773084099
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym, do prac pod napięciem, **izolowane do 1000 V według DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Norma:

DIN ISO 9654

Materiał:

Ze stali nierdzewnej (INOX).

Opis techniczny

do cięcia drutu miedzianego do Ø	0,2 - 1,6 mm
długość robocza	9 mm
szerokość główki	13,5 mm
do cięcia średnio twardego drutu stalowego	0,2 - 1 mm
skos ostrza	Bez łysinki
materiał	Stal szlachetna, INOX
norma	DIN ISO 9654
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa

Atrybut nazwy produktu	KW
ze sprężyną rozwierającą	tak
z zaciskiem do drutu	nie
Rodzaj produktu	Szczypce tnące