



Kompaktowa szlifierka taśmowa GKS, Typ: 790502002



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077608 790502002
GTIN	4014586888262
Klasa artykułu	03H

Opis

Wykonanie:

Wydajne kompaktowe szlifierki taśmowe do obróbki metalu.

- **Maksymalne bezpieczeństwo pracy dzięki kontrolowanemu iskrzeniu.**
- **Bardzo ekonomiczna dzięki optymalnemu stosunkowi ceny do wydajności.**
- **Możliwość natychmiastowego użycia. Nie jest wymagana instalacja ani montaż.**

w dostawie::

W komplecie 1 taśma ścierna 75 × 2000 mm (K 36 R).

wskazówka:

Taśmy ścierne zob. od nr 558310

oznaczenie producenta: GKS 75

Napięcie w sieci: 230 V

pobór mocy: 1500 W

maksymalna prędkość obrotowa: 3000 min⁻¹

szerokość taśmy: 75 mm

długość linki: 2000 mm

Opis techniczny

masa	45 kg
pobór mocy	1500 W
oznaczenie producenta	GKS 75
Napięcie w sieci	230 V
długość linki	2000 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
szerokość taśmy	75 mm
Rodzaj produktu	Szlifierki taśmowe