

**Kompaktowa szlifierka taśmowa GKS, ID producenta: 790503004****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 077608 790503004 |
| GTIN | 4014586888293 |
| Klasa artykułu | 03H |

Opis**Wykonanie:**

Wydajne kompaktowe szlifierki taśmowe do obróbki metalu.

- **Maksymalne bezpieczeństwo pracy dzięki kontrolowanemu iskrzeniu.**
- **Bardzo ekonomiczna dzięki optymalnemu stosunkowi ceny do wydajności.**
- **Możliwość natychmiastowego użycia. Nie jest wymagana instalacja ani montaż.**

w dostawie::

W komplecie 1 taśma ścierna 75 × 2000 mm (K 36 R).

wskazówka:

Taśmy ścierne zob. od nr 558310

oznaczenie producenta: GKS 75

Napięcie w sieci: 400 V

pobór mocy: 3000 W

maksymalna prędkość obrotowa: 3000 min⁻¹

szerokość taśmy: 75 mm

długość linki: 2000 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------|-------|
| Napięcie w sieci | 400 V |
|------------------|-------|

| | |
|------------------------------|------------------------|
| pobór mocy | 3000 W |
| szerokość taśmy | 75 mm |
| oznaczenie producenta | GKS 75 |
| długość linki | 2000 mm |
| masa | 45 kg |
| maksymalna prędkość obrotowa | 3000 min ⁻¹ |