

Garant GRIDLINE

**Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, do szaf o wysokości: 900/1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940501 900/1000
GTIN	4062406134273
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Kompletne zestawy zawierają wszystkie elementy do montażu oświetlenia wewnętrznego szaf GridLine. W zestawie lampy LED w 2 długościach: 570 mm i 870 mm. Łączniki wtykowe są zabezpieczone przed odwróceniem polaryzacji. Pobór mocy zależy od liczby lamp LED w zestawie.

Lampy: Kąt promieniowania 30° zapewnia oświetlenie bez efektu olśnienia. Zintegrowane magnesy umożliwiają swobodne pozycjonowanie wewnątrz szafy. Napięcie znamionowe 24 V/DC, barwa światła ok. 6000 K, CRI 80, klasa energetyczna A+.

Lampa LED o długości 870 mm: pobór mocy 8,5 W; strumień świetlny 437 lm.

Lampa LED o długości 570 mm: pobór mocy 5,5 W; strumień świetlny 676 lm.

Zasilacz: Zaprojektowany specjalnie do zastosowań LED i oświetlenia. Ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, przepięciem i przegrzaniem (auto-recovery). Wtyczka przemysłowa nr 928491 rozm. 3 zamontowana po stronie wejściowej.

Napięcie wejściowe 90–305 V/AC; napięcie wyjściowe 24 V/DC; prąd wyjściowy 2,5 A; moc 60 W; IP67.

Włącznik: Po otwarciu drzwi oświetlenie włącza się automatycznie. W pełni okablowana jednostka do łatwej instalacji.

Szyna zasilająca: Inteligentne zarządzanie przewodami umożliwia instalację opraw oświetleniowych o zmiennej wysokości. Montaż za pomocą zintegrowanego paska magnetycznego. Oznakowana wtyczka obrotowa. Nie dotyczy zestawów nr 940501.

Okablowanie: Przewody łączące między poszczególnymi komponentami i przewody przyłączeniowe z niemiecką wtyczką Schuko nr 928640 rozm. DE/2. Liczba i rodzaj przewodów łączących zależy od zestawu.

Zestawy oświetlenia bocznego wnętrza szafy. Lampy są zamocowane z boku korpusu szafy. Przez połączenie 2 lamp uzyskuje się oświetlenie na całej wysokości szafy. Zestawy są dostosowane do naszych szaf GridLine i mogą być montowane wyłącznie w tych szafach.

**Zestawy Basic** do bocznego oświetlenia wnętrza szafy.

W skład zestawu oświetlenia wchodzi wbudowane lampy LED, których nie można wymienić.

**Umieszczenie:**

Liczba lamp 870 mm: 2

**w dostawie::**

Lampy LED, zasilacz, włączniki, okablowanie.

**wskazówka:**

- **Do jednego zasilacza można podłączyć maksymalnie 6 lamp o długości 870 mm lub 9 lamp o długości 570 mm.**
- **System nie oferuje funkcji ściemniania.**
- **Wszystkie zestawy zawierają niemiecką wtyczkę Schuko. W przypadku innych krajów należy osobno zamówić przewód przyłączeniowy nr 928640.**
- **Montaż wyłącznika w szafach o szerokości 20G nie jest możliwy.**
- **Nie nadaje się do szaf żaluzjowych.**
- **Zestaw jest przeznaczony wyłącznie do szaf z drzwiami skrzydłowymi.**

pobór mocy: 18 W

Strumień światła: 1350 lm

## Opis techniczny

Strumień światła	1350 lm
pobór mocy	18 W
Rodzaj produktu	Listwa oświetleniowa do szaf z półkami