

Garant GRIDLINE

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 50G, do szaf o wysokości: 1500 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 940512 1500 |
| GTIN | 4062406134440 |
| Klasa artykułu | 9GI |

Opis

Wykonanie:

Zestaw oświetleniowy do **profesjonalnego** oświetlenia wnętrza szafy. Lampy montowane są pod półką i połączone za pomocą szyny przewodzącej prąd. Zestawy są dostosowane do naszych wyposażonych szaf GridLine i mogą być montowane wyłącznie w tych szafach.

Zestawy Extended do oświetlenia pojedynczej półki wewnątrz szafy.

Kompletne zestawy zawierają wszystkie elementy do montażu oświetlenia wewnętrznego szaf GridLine. W zestawie lampy LED w 2 długościach: 570 mm i 870 mm. Łączniki wtykowe są zabezpieczone przed odwróceniem polaryzacji. Pobór mocy zależy od liczby lamp LED w zestawie.

Lampy: Kąt promieniowania 30° zapewnienia oświetlenie bez efektu olśnienia. Zintegrowane magnesy umożliwiają swobodne pozycjonowanie wewnątrz szafy. Napięcie znamionowe 24 V/DC, barwa światła ok. 6000 K, CRI 80, klasa energetyczna A+.

Lampy LED o długości 870 mm: pobór mocy 8,5 W; strumień świetlny 437 lm.

Lampy LED o długości 570 mm: pobór mocy 5,5 W; strumień świetlny 676 lm.

Zasilacz: Zaprojektowany specjalnie do zastosowań LED i oświetlenia. Ochrona przed zwarceniem, przeciążeniem, przepięciem i przegrzaniem (auto-recovery). Wtyczka przemysłowa nr 928491 rozm. 3 zamontowana po stronie wejściowej.

Napięcie wejściowe 90–305 V/AC; napięcie wyjściowe 24 V/DC; prąd wyjściowy 2,5 A; moc 60 W; IP67.

Włącznik: Po otwarciu drzwi oświetlenie włącza się automatycznie. W pełni okablowana jednostka do łatwej instalacji.

Szyna zasilająca: Inteligentne zarządzanie przewodami umożliwia instalację opraw oświetleniowych o zmiennej wysokości. Montaż za pomocą zintegrowanego paska magnetycznego. Oznaczone wtyczki obrotowe. Nie dotyczy zestawów nr 940501.

Okablowanie: Przewody łączące między poszczególnymi komponentami i przewody przyłączeniowe z niemiecką wtyczką Schuko nr 928640 rozm. DE/2. Liczba i rodzaj przewodów łączących zależy od zestawu.

W skład zestawu oświetlenia wchodzi wbudowane lampy LED, których nie można wymienić.

Umieszczenie:

Liczba lamp 870 mm: 4

w dostawie::

Lampy LED, zasilacz, szyna zasilająca, włączniki, okablowanie.

wskazówka:

- **Do jednego zasilacza można podłączyć maksymalnie 6 lamp o długości 870 mm lub 9 lamp o długości 570 mm.**
- **System nie oferuje funkcji ściemniania.**
- **Wszystkie zestawy zawierają niemiecką wtyczkę Schuko. W przypadku innych krajów należy osobno zamówić przewód przyłączeniowy nr 928640.**
- **Montaż wyłącznika w szafach o szerokości 20G nie jest możliwy.**
- **Nie nadaje się do szaf żaluzjowych.**

pobór mocy: 35 W

Strumień światła: 2700 lm

Opis techniczny

| | |
|------------------|--|
| Strumień światła | 2700 lm |
| pobór mocy | 35 W |
| Rodzaj produktu | Listwa oświetleniowa do szaf z półkami |