

Garant GRIDLINE

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G, do szaf o wysokości: 1000/1250mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	940514 1000/1250
GTIN	4062406134532
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Zestaw oświetleniowy do **profesjonalnego** oświetlenia wnętrza szafy. Lampy montowane są pod półką i połączone za pomocą szyny przewodzącej prąd. Zestawy są dostosowane do naszych wyposażonych szaf GridLine i mogą być montowane wyłącznie w tych szafach.

Zestawy Extended do oświetlenia pojedynczej półki wewnątrz szafy.

Kompletne zestawy zawierają wszystkie elementy do montażu oświetlenia wewnętrznego szaf GridLine. W zestawie lampy LED w 2 długościach: 570 mm i 870 mm. Łączniki wtykowe są zabezpieczone przed odwróceniem polaryzacji. Pobór mocy zależy od liczby lamp LED w zestawie.

Lampy: Kąt promieniowania 30° zapewnia oświetlenie bez efektu olśnienia. Zintegrowane magnesy umożliwiają swobodne pozycjonowanie wewnątrz szafy. Napięcie znamionowe 24 V/DC, barwa światła ok. 6000 K, CRI 80, klasa energetyczna A+.

Lampy LED o długości 870 mm: pobór mocy 8,5 W; strumień świetlny 437 lm.

Lampy LED o długości 570 mm: pobór mocy 5,5 W; strumień świetlny 676 lm.

Zasilacz: Zaprojektowany specjalnie do zastosowań LED i oświetlenia. Ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem, przepięciem i przegrzaniem (auto-recovery). Wtyczka przemysłowa nr 928491 rozm. 3 zamontowana po stronie wejściowej.

Napięcie wejściowe 90–305 V/AC; napięcie wyjściowe 24 V/DC; prąd wyjściowy 2,5 A; moc 60 W; IP67.

Włącznik: Po otwarciu drzwi oświetlenie włącza się automatycznie. W pełni okablowana jednostka do łatwej instalacji.

Szyna zasilająca: Inteligentne zarządzanie przewodami umożliwia instalację opraw oświetleniowych o zmiennej wysokości. Montaż za pomocą zintegrowanego paska magnetycznego. Oznaczone wtyczki obrotowe. Nie dotyczy zestawów nr 940501.

Okablowanie: Wszystkie niezbędne przewody łączące poszczególne komponenty. Przewody przyłączeniowe z niemieckim gniazdem wtykowym ze stykiem ochronnym nr 928640 rozm. DE/2. Liczba i rodzaj przewodów łączących zależy od zestawu.

W skład zestawu oświetlenia wchodzi wbudowane lampy LED, których nie można wymienić. Urządzenie sterujące (zasilacz i przewód) wymienia użytkownik końcowy.

Umieszczenie:

Liczba lamp 570 mm: 6

w dostawie::

Lampy LED, zasilacz, szyna zasilająca, włączniki, okablowanie.

wskazówka:

- **Do jednego zasilacza można podłączyć maksymalnie 6 lamp o długości 870 mm lub 9 lamp o długości 570 mm.**
- **System nie oferuje funkcji ściemniania.**
- **Wszystkie zestawy zawierają niemiecką wtyczkę Schuko. W przypadku innych krajów należy osobno zamówić przewód przyłączeniowy nr 928640.**
- **Montaż wyłącznika w szafach o szerokości 20G nie jest możliwy.**
- **Nie nadaje się do szaf żaluzjowych.**

Opis techniczny

Strumień światła	2620 lm
pobór mocy	34 W
Typ wtyczki wejściowej	F
Typ wtyczki wejściowej	System wtykowy GST
Rodzaj produktu	Listwa oświetleniowa

Akcesoria

Przewód z adapterem do zespołu oświetleniowego Wersja DE/2	928640 DE/2
--	-------------