

**Akumulatorowy zestaw startowy High Output™, 3,0 Ah, Typ: M18HNRG3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	073826 M18HNRG3
GTIN	4058546286996
Klasa artykułu	07A

Opis**w dostawie::**

Z ładowarką szybkiego działania
oznaczenie producenta: M18 HNRG-302
Liczba dołączonych akumulatorów: 2
rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
pojemność akumulatora: 3 Ah
Napięcie akumulatorów: 18 V

Opis techniczny

pojemność akumulatora	3 Ah
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	2
oznaczenie producenta	M18 HNRG-302
pasują do	18V Milwaukee
Czas ładowania na akumulator	35 min
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Atrybut nazwy produktu	3,0 Ah
Rodzaj produktu	Akumulator z ładowarką