



Latarki LED z akumulatorem Wersja 0 bez akumulatora, 18 V, Typ: GLI182200C



Dane zamówienia

Numer katalogowy	073205 GLI182200C
GTIN	3165140953832
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Solidna lampa akumulatorowa do użytku na placu budowy, obracana w zakresie 120°.

Indywidualne sterowanie i ustawianie z poziomu **aplikacji Bosch Connectivity**.

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Latarka akumulatorowa bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851– 073866.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
strumień światła, stopień 2	300 lm
stopień ochrony IP	IP 64

oznaczenie producenta	GLI 18-2200C
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Masa bez akumulatorów	1900 g
Strumień światła	2200 lm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Źródło światła	Moduł LED
strefa wg ATEX	brak
Atrybut nazwy produktu	18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073854 B18
Ładowarki akumulatorów Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Ładowarki akumulatorów Typ 1880CV	073866 1880CV