

Garant**Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, długich, z kulką przytrzymującą chromowane, Liczba wkrętaków: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627132 9
GTIN	4062406133870
Klasa artykułu	61C

Opis**Wykonanie:**

Końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości podtrzymuje śruby w każdym położeniu, nawet skośnym. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.

Uchwyt płaski z przyczepną powierzchnią Santoprene® i rdzeniem polipropylenowym. **Groty** ze stali chromowo-molibdenowej, powierzchnia chromowana, końcówki czarne.

Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.

Zawartość:

Po 1 wkrętaku kątowym nr 627128 – od 3 mm z kulą ustalającą: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego

Opis techniczny

liczba wkrętaków	9
materiał	Stal chromowo-wanadowa
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
funkcja przytrzymywania	Sprężysta kulka mocująca od. wielk. 3
końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak

wersja długa	tak
Rodzaj produktu	Wkrętaki

Akcesoria

Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 5 mm	627128 5
Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 8 mm	627128 8
Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 1,5 mm	627128 1,5
Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 3 mm	627128 3
Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 10 mm	627128 10
Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 4 mm	627128 4
Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 6 mm	627128 6
Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 2,5 mm	627128 2,5
Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 2 mm	627128 2