

 GRIDLINE**Półka 200 kg, do szaf / przegród o szerokości w G: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940590 40
GTIN	4062406134884
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Półka ocynkowana o zwiększonej nośności.

Pasuje do :

Szafy nr 940001–940217, nr 940801–940907.

w dostawie::

1 para uniwersalnych uchwytów z 2-częściowym dnem półki.

wskazówka:

Rozm. 30 i rozm. 40 pasują do szafek o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają one 2 komory.

Grubość materiału: 0,9 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

szerokość: 950 mm

głębokość: 425 mm

Grubość: 40 mm

prześwit roboczy: 125 mm

Opis techniczny

głębokość	425 mm
Grubość	40 mm
szerokość	950 mm
prześwit roboczy	125 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg

