

 GRIDLINE**Półka 200 kg, do szaf / przegród o szerokości w G: 50 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 940590 50 |
| GTIN | 4062406134891 |
| Klasa artykułu | 9GI |

Opis**Wykonanie:**

Półka ocynkowana o zwiększonej nośności.

Pasuje do :

Szafy nr 940001–940217, nr 940801–940907.

w dostawie::

1 para uniwersalnych uchwytów z 2-częściowym dnem półki.

wskazówka:

Rozm. 30 i rozm. 40 pasują do szafek o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają one 2 komory.

Grubość materiału: 0,9 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

szerokość: 1250 mm

głębokość: 425 mm

Grubość: 40 mm

prześwit roboczy: 125 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---------|
| prześwit roboczy | 125 mm |
| szerokość | 1250 mm |
| głębokość | 425 mm |
| Grubość | 40 mm |
| Grubość materiału | 0,9 mm |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 200 kg |

