

Garant GRIDLINE

Szafa pionowa ze ścianką perforowaną z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość mm / liczba ścianek perforowanych: 2000/3**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942033 2000/3
GTIN	4062406135447
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa pionowa ze ściankami perforowanymi 30x28G

Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwającym z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene. Z pionowymi modułami wysuwanymi, □ 9x9 mm w rozstawie co 37 mm do mocowania haków i uchwytów, jak również wyposażenia ścianek perforowanych. Ścianki perforowane regulowane, rozstaw otworów co 50 mm. Ścianki perforowane są prowadzone na szynach teleskopowych i wyposażone **w indywidualną blokadę wysuwu.** Nośność każdego modułu wysuwanego 80 kg. Powierzchnia użytkowa z obu stron na pionowy moduł wysuwany 2,1 m² (głębokość x wysokość 635 x 1690 mm).

Powłoka lakiernicza:

Korpus standardowy – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Odpowiednie akcesoria, jak haki i uchwyty Easyfix, itp. podano w grupie 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość użytkowa wysuwanych modułów	635 mm
Nośność półki pionowej	80 kg
masa	217 kg
głębokość	700 mm
głębokość w G	28
wysokość użytkowa wysuwanych modułów	1690 mm
liczba ścianek perforowanych	3
szerokość w G	30
wysokość	2000 mm
szerokość	750 mm
wersja	Szafa pionowa ze ścianką perforowaną
Typ szafy	szafki podstawowe
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Prowadnica wysuwana szuflad	blokada wysuwu
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy pionowe

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------