

Garant GRIDLINE

**Szafa pionowa ze ścianką perforowaną z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 2000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942043 2000
GTIN	4062406135478
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szafa pionowa ze ściankami perforowanymi 40×28G

Wersja jak pod nr 942033 rozm. 2000/4, jednak z **3 pionowymi modułami wysuwanymi**.

Znakomicie nadaje się do oszczędzającego przestrzeń przechowywania zawiesi i pętli.

**w dostawie::**

3 szt. korytka do pętli nr 942054 rozm. 2; 4 szt. uchwyt uniwersalny 45° nr 955590 rozm. 75; 4 szt. uchwyt uniwersalny 90° nr 955600 rozm. 100 × 100.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus standardowy – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**Opis techniczny**

głębokość w G	28
liczba ścianek perforowanych	3
szerokość	1000 mm
Nośność półki pionowej	80 kg

masa	243 kg
szerokość w G	40
głębokość użytkowa wysuwanych modułów	635 mm
wysokość użytkowa wysuwanych modułów	1690 mm
wysokość	2000 mm
głębokość	700 mm
Typ szafy	szafki podstawowe
wersja	Szafa pionowa ze ścianką perforowaną
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Prowadnica wysuwana szuflad	blokada wysuwu
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy pionowe

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------