

Garant GRIDLINE

Szafa pionowa ze ścianką perforowaną z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 2000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942041 2000
GTIN	4062406135461
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa pionowa ze ściankami perforowanymi 40x28G

Wersja jak pod nr 942033 rozm. 2000/4, jednak z **3 pionowymi modułami wysuwanymi**.

Znakomicie nadaje się do oszczędzającego przestrzeń przechowywania zawiesi i pętli.

Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Z pionowymi modułami wysuwanymi,

□ 9x9 mm w rozstawie co 37 mm do mocowania haków i uchwytów, jak również wyposażenia ścianek perforowanych. Ścianki perforowane regulowane, rozstaw otworów co 50 mm. Ścianki perforowane są prowadzone na szynach teleskopowych i wyposażone **w indywidualną blokadę wysuwu**. Nośność każdego modułu wysuwanego 80 kg. Powierzchnia użytkowa z obu stron na pionowy moduł wysuwany 2,1 m² (głębokość x wysokość 635 x 1690 mm).

w dostawie::

3 szt. korytka do pętli nr 942054 rozm. 2; 4 szt. uchwyt uniwersalny 45° nr 955590 rozm. 75; 4 szt. uchwyt uniwersalny 90° nr 955600 rozm. 100 x 100.

Powłoka lakiernicza:

Korpus standardowy – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

szerokość w G	40
wysokość	2000 mm
głębokość użytkowa wysuwanych modułów	635 mm
Nośność półki pionowej	80 kg
głębokość w G	28
głębokość	700 mm
masa	243 kg
liczba ścianek perforowanych	3
wysokość użytkowa wysuwanych modułów	1690 mm
szerokość	1000 mm
Typ szafy	szafki podstawowe
wersja	Szafa pionowa ze ścianką perforowaną
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Prowadnica wysuwana szuflad	blokada wysuwu
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy pionowe

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------