

Garant GRIDLINE

**Stanowisko biurowe kompletne, Drzwi zawiasowe z pokrywą drukarki, 3 szuflady, 2 × 30 × 28G, Typ: DE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948800 DE
GTIN	4062406135515
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Punkt kontaktowy na produkcji – do informowania, sprawdzania i dokumentowania.

Nadstawka zamykana roletą z tworzywa, wyposażenie obejmuje:

- **Zintegrowane oświetlenie z technologią LED.**
- **Włącznik/wyłącznik oświetlenia.**
- **5 gniazd typu F.**
- **2 półki, wysokość zawieszenia regulowana co 25 mm. Szerokość 1400 mm, głębokość 300 mm.**
- **Wysuwany blat roboczy z melaminy, z krawędzią blokującą położenie końcowe. Grubość 29 mm. Wysuw 150 mm.**
- **Zintegrowany kanał kablowy i przepusty kablowe.**
- **Przewód przyłączeniowy o długości 7 m.**
- **Wentylator z filtrem.**

Podstawa z obudową komputera z zamykanymi drzwiami skrzydłowymi oraz klapą drukarki.

Szafa z drzwiami skrzydłowymi z wysuwaną półką, szerokość użytkowa 580 mm, głębokość użytkowa 480 mm. W szafie listwa z 3 wtykami 250 V / 16 A oraz włącznikiem.

Podstawa obudowy szafki narzędziowej z szufladami z pełnym wysuwem (nośność 75 kg).

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Rolety z tworzywa sztucznego bez możliwości konfiguracji kolorystycznej.

**Opis techniczny**

głębokość	700 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
masa	342 kg
szerokość	1500 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
wysokość	2200 mm
napięcie znamionowe	250 V
Typ wtyczki wejściowej	F
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	2 × 30 × 28G
Rodzaj produktu	Stanowisko biurowe

**Akcesoria**

Uchwyt do pchania do GridLine Typ HU12	914226 HU12
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931163 300