

Garant**Szafa regałowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, Wysokość: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	945001 2000
GTIN	4062406135492
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa regałowa 30×11G.

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki do szaf regałowych GridLine są dostępne pod nr 944061, 944065.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 275 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 11

wysokość użytkowa: 1845 mm

Opis techniczny

Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
wysokość	2000 mm
masa	45 kg
szerokość	750 mm
głębokość w G	11
szerokość w G	30
wysokość użytkowa	1845 mm
pozycjonowanie uchwytu	średnie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	275 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa regałowa

Akcesoria

Półka do szaf regałowych, głębokość 11 G do szaf o głębokości w G 30	944061 30
Półka schodkowa do szaf regałowych, głębokość 11G do szaf o głębokości w G 30	944065 30
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11